

Link al prodotto : <https://www.cnc-world.it/pulitore-ad-ultrasuoni-emmi-4-d-p-8.html>

Pulitore ad ultrasuoni Emmi 4 D



Prezzo lordo	140.00 EUR
Prezzo netto	114.75 EUR
Numero dell'articolo	10008

Descrizione del prodotto

Se hai bisogno di un pulitore piccolo ma affidabile per applicazioni domestiche come la pulizia di gioielli, occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici e protesi, Emmi 4 D è la scelta perfetta. È una piccola rondella con un serbatoio ovale e una forma accattivante. Senza occupare molto spazio, tuttavia, sarà molto utile - grazie ad esso tutti i piccoli oggetti in casa brilleranno come nuovi senza la necessità di una lunga pulizia manuale.

Emmi 4 D funzionerà egregiamente anche in un salone di bellezza o in uno studio di gioielleria o orologeria.

Il pulitore ha un timer digitale con un display che consente di impostare il tempo di pulizia da 1 a 7 minuti.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO:

Il funzionamento del pulitore ad ultrasuoni si basa sul fenomeno della cavitazione. Le onde ultrasoniche generate dalla rondella nel fluido che lo riempie causano la "lacerazione" del fluido e creano istantaneamente milioni di microbolle, che poi implodono (collassano l'una nell'altra). Come risultato di questo effetto, ci sono piccoli, ma molto rapidi cambiamenti di pressione nel fluido, che causano particelle libere di sporco, grasso, sporco dalla superficie di oggetti sommersi. Gli effetti sono visibili nei primi secondi dopo l'avvio: puoi vedere come lo sporco che copre la superficie dell'oggetto si fonde lateralmente. Dopo alcuni minuti, rimuoviamo l'oggetto pulito dalla lavatrice come se fosse direttamente dal negozio!

COME USARE:

Utilizzare il pulitore Emmi 4 D è molto semplice: riempire il serbatoio con acqua fino al livello indicato, quindi aggiungere liquido detergente (per uso domestico consigliamo EM 80 concentrato - una bottiglia di concentrato è compresa), inserire il cestino con oggetti sporchi e avviare la lavatrice, quindi imposta il tempo di pulizia con il pulsante a destra. Dopo la pulizia, il pulitore si spegne automaticamente e ti informa con un segnale acustico che ora puoi rimuovere gli articoli.

Acquistando il pulitore riceverai:

- cestino di plastica
- liquido EM-080 LIQUID (100 ml.)
- Coperchio in plastica

DATI TECNICI - EMMI 4D:

Capacità
Dimensioni del serbatoio
Dimensioni del pulitore
Dimensioni del cestino
Potenza degli ultrasuoni
Frequenza
Numero di trasduttori
Regolazione potenza
Timer
Regolazione dell'intervallo del tempo
Riscaldamento
Materiale del serbatoio
Materiale del coperchio
Materiale del cestino
Accessori compresi
Valvola di scarico
Alimentazione:
Peso
Controllo
Funzione di degasaggio:
Funzione di omogeneizzazione